



● 通常時



● レバーリ回転時



● 材質・仕上げ

	PCV-A / PCV-B / PCV-C	PCV-AK / PCV-BK / PCV-CK
レバー	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理
ピン	SUS303	SUS303
スプリング	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 三価クロメート処理

RoHS

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PCV-6-BK

商品記号 1 2

- 通常はピンが本体に収納されているインデックスプランジャー。

レバーを回してピンの出入りを操作します。

- 3種類の操作タイプを標準化。

PCV-A **PCV-AK** — 標準タイプ

レバーを90°回すと、ピンが飛び出します。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置にもどります。

PCV-B **PCV-BK** — 保持機構つき

レバーを120°回すと、ピンが飛び出します。120°位置でレバーを離してもピンは戻りません。

レバーを少し反対側に回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。

PCV-C **PCV-CK** — ロック機構つき

レバーを120°回すと、ピンが飛び出し、ガイドピンが本体の溝にはまりロックします。

ロックの解除はレバーをわずかに押しながら反対側に回します。レバーを少し回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。



PCV-AK

- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。

末尾記号	操作タイプ	ロックナット
A	標準タイプ	なし
AK	標準タイプ	あり
B	保持機構つき	なし
BK	保持機構つき	あり
C	ロック機構つき	なし
CK	ロック機構つき	あり

PCV-A ロックナットなし | PCV-AK ロックナットつき

品番	B	1	S	S1	M(細目)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)	
					ねじの呼び	ピッチ										
PCV-6-A	6	8			M16	1.5	32	16	60	35				7 / 16.5	2620	54
PCV-8-A	8	8			M16	1.5	32	16	60	35				7 / 16.5	4660	55
PCV-6-AK	6	8			M16	1.5	32	16	60	35	8	24		7 / 16.5	2620	72
PCV-8-AK	8	8			M16	1.5	32	16	60	35	8	24		7 / 16.5	4660	73

単位:mm

PCV-B ロックナットなし | PCV-BK ロックナットつき

品番	B	1	S	S1	M(細目)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)	
					ねじの呼び	ピッチ										
PCV-6-B	6	8			M16	1.5	32	16	60	35				7 / 16.5	2620	54
PCV-8-B	8	8			M16	1.5	32	16	60	35				7 / 16.5	4660	55
PCV-6-BK	6	8			M16	1.5	32	16	60	35	8	24		7 / 16.5	2620	72
PCV-8-BK	8	8			M16	1.5	32	16	60	35	8	24		7 / 16.5	4660	73

単位:mm

PCV-C ロックナットなし | PCV-CK ロックナットつき

品番	B	1	S	S1	M(細目)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)	
					ねじの呼び	ピッチ										
PCV-6-C	6	6	8		M16	1.5	32	16	60	35				7 / 16.5	2620	54
PCV-8-C	8	6	8		M16	1.5	32	16	60	35				7 / 16.5	4660	55
PCV-6-CK	6	6	8		M16	1.5	32	16	60	35	8	24		7 / 16.5	2620	72
PCV-8-CK	8	6	8		M16	1.5	32	16	60	35	8	24		7 / 16.5	4660	73

単位:mm

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P. xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P. xxxx

対応可・別料金