


PLX-G/PLXS-G インデックスプランジャ - ノブなしタイプ

SUS ステンレス



PLX-G
PLXS-G

PLX-GK
PLXS-GK



*1: **PLX-G** **PLX-GK**: B $\begin{smallmatrix} 0.02 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$
PLXS-G **PLXS-GK**: B $\begin{smallmatrix} 0.02 \\ -0.08 \end{smallmatrix}$ (ピンの公差を変更しました。)

● 材質・仕上げ

	PLX-G	PLX-GK	PLXS-G	PLXS-GK
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303	SUS303
ピン	S45C (硬度 50 - 60HRC)	S45C (硬度 50 - 60HRC)	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット	—	S45C 四三酸化鉄皮膜 (黒)	—	SUS303



PLX-G ロックナットなし

PLX-GK ロックナットつき

単位: mm

品番 1 スチール製	B	s	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	M1(並目) ねじの呼び	ピッチ	D1	L1	L2	Lb	Lm	sw	sw1	d	e	荷重 (N) min./max.	ピンの せん断荷重 (N)	適用カラー PXC5	質量 (g)
PLX-4-4-G	4	4	M8	1	M3	0.5	11.5	16	5	—	4.5	10	—	7	2.5	4.5 / 12	1120	PXCS-8 - 10-**	10
PLX-4-6-G	4	6	M8	1	M3	0.5	11.5	16	5	—	4.5	10	—	7	2.5	4 / 12.5	1120	PXCS-8 - 10-**	10
PLX-5-5-G	5	5	M10	1	M4	0.7	13.8	18	6	—	5.5	12	—	8	3	5 / 15	1750	PXCS-10 - 12-**	18
PLX-5-8-G	5	8	M10	1	M4	0.7	13.8	18	6	—	5.5	12	—	8	3	5 / 18	1750	PXCS-10 - 12-**	18
PLX-6-6-G	6	6	M12	1.5	M5	0.8	16.2	22	6	—	7	14	—	9	3.5	6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14-**	29
PLX-6-9-G	6	9	M12	1.5	M5	0.8	16.2	22	6	—	7	14	—	9	3.5	6 / 25	2530	PXCS-12 - 14-**	29
PLX-8-8-G	8	8	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	—	8.5	17	—	10	4	8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17-**	60
PLX-8-12-G	8	12	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	—	8.5	17	—	10	4	8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17-**	61
PLX-10-12-G	10	12	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	—	8.5	17	—	10	4	9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17-**	62
PLX-12-15-G	12	15	M20	1.5	M6	1	25.4	33	10	—	8.5	22	—	12	4	11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22-**	123
PLX-16-20-G	16	20	M24	2	M8	1.25	31.2	38	12	—	11.5	27	—	15	5	13 / 54	18000	-	194
PLX-4-4-GK	4	4	M8	1	M3	0.5	11.5	16	5	4	4.5	10	13	7	2.5	4.5 / 12	1120	PXCS-8 - 10-**	15
PLX-4-6-GK	4	6	M8	1	M3	0.5	11.5	16	5	4	4.5	10	13	7	2.5	4 / 12.5	1120	PXCS-8 - 10-**	15
PLX-5-5-GK	5	5	M10	1	M4	0.7	13.8	18	6	5	5.5	12	17	8	3	5 / 15	1750	PXCS-10 - 12-**	25
PLX-5-8-GK	5	8	M10	1	M4	0.7	13.8	18	6	5	5.5	12	17	8	3	5 / 18	1750	PXCS-10 - 12-**	25
PLX-6-6-GK	6	6	M12	1.5	M5	0.8	16.2	22	6	6	7	14	18	9	3.5	6.5 / 19	2530	PXCS-12 - 14-**	39
PLX-6-9-GK	6	9	M12	1.5	M5	0.8	16.2	22	6	6	7	14	18	9	3.5	6 / 25	2530	PXCS-12 - 14-**	39
PLX-8-8-GK	8	8	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	8	8.5	17	24	10	4	8.5 / 26	4500	PXCS-16 - 17-**	80
PLX-8-12-GK	8	12	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	8	8.5	17	24	10	4	8.5 / 28	4500	PXCS-16 - 17-**	81
PLX-10-12-GK	10	12	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	8	8.5	17	24	10	4	9.5 / 38	7030	PXCS-16 - 17-**	82
PLX-12-15-GK	12	15	M20	1.5	M6	1	25.4	33	10	10	8.5	22	30	12	4	11.5 / 40	10100	PXCS-20 - 22-**	158
PLX-16-20-GK	16	20	M24	2	M8	1.25	31.2	38	12	12	11.5	27	36	15	5	13 / 54	18000	-	260

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	🔒 ゆるみ止め 対応可・別料金	🔪 レーザ刻印 対応不可
-------------------------------	--------------------	-----------------

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー **PXC5** をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLXS-8-12-GK



PLXS-G ロックナットなし

PLXS-GK ロックナットつき

単位: mm

品番 1 ステンレス製	B	s	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	M1(並目) ねじの呼び	ピッチ	D1	L1	L2	Lb	Lm	sw	sw1	d	e	荷重 (N) min./max.	ピンの せん断荷重 (N)	適用カラー PXC5	質量 (g)
PLXS-4-4-G	4	4	M8	1	M3	0.5	11.5	16	5	—	4.5	10	—	7	2.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8 - 10-**	10
PLXS-4-6-G	4	6	M8	1	M3	0.5	11.5	16	5	—	4.5	10	—	7	2.5	4 / 12.5	1160	PXCS-8 - 10-**	10
PLXS-5-5-G	5	5	M10	1	M4	0.7	13.8	18	6	—	5.5	12	—	8	3	5 / 15	1820	PXCS-10 - 12-**	18
PLXS-5-8-G	5	8	M10	1	M4	0.7	13.8	18	6	—	5.5	12	—	8	3	5 / 18	1820	PXCS-10 - 12-**	18
PLXS-6-6-G	6	6	M12	1.5	M5	0.8	16.2	22	6	—	7	14	—	9	3.5	6.5 / 19	2620	PXCS-12 - 14-**	29
PLXS-6-9-G	6	9	M12	1.5	M5	0.8	16.2	22	6	—	7	14	—	9	3.5	6 / 25	2620	PXCS-12 - 14-**	29
PLXS-8-8-G	8	8	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	—	8.5	17	—	10	4	8.5 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	60
PLXS-8-12-G	8	12	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	—	8.5	17	—	10	4	8.5 / 28	4660	PXCS-16 - 17-**	61
PLXS-10-12-G	10	12	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	—	8.5	17	—	10	4	9.5 / 38	7280	PXCS-16 - 17-**	62
PLXS-12-15-G	12	15	M20	1.5	M6	1	25.4	33	10	—	8.5	22	—	12	4	11.5 / 40	10400	PXCS-20 - 22-**	123
PLXS-16-20-G	16	20	M24	2	M8	1.25	31.2	38	12	—	11.5	27	—	15	5	13 / 54	18600	-	194
PLXS-4-4-GK	4	4	M8	1	M3	0.5	11.5	16	5	4	4.5	10	13	7	2.5	4.5 / 12	1160	PXCS-8 - 10-**	15
PLXS-4-6-GK	4	6	M8	1	M3	0.5	11.5	16	5	4	4.5	10	13	7	2.5	4 / 12.5	1160	PXCS-8 - 10-**	15
PLXS-5-5-GK	5	5	M10	1	M4	0.7	13.8	18	6	5	5.5	12	17	8	3	5 / 15	1820	PXCS-10 - 12-**	25
PLXS-5-8-GK	5	8	M10	1	M4	0.7	13.8	18	6	5	5.5	12	17	8	3	5 / 18	1820	PXCS-10 - 12-**	25
PLXS-6-6-GK	6	6	M12	1.5	M5	0.8	16.2	22	6	6	7	14	18	9	3.5	6.5 / 19	2620	PXCS-12 - 14-**	39
PLXS-6-9-GK	6	9	M12	1.5	M5	0.8	16.2	22	6	6	7	14	18	9	3.5	6 / 25	2620	PXCS-12 - 14-**	39
PLXS-8-8-GK	8	8	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	8	8.5	17	24	10	4	8.5 / 26	4660	PXCS-16 - 17-**	80
PLXS-8-12-GK	8	12	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	8	8.5	17	24	10	4	8.5 / 28	4660	PXCS-16 - 17-**	81
PLXS-10-12-GK	10	12	M16	1.5	M6	1	19.6	26	8	8	8.5	17	24	10	4	9.5 / 38	7280	PXCS-16 - 17-**	82
PLXS-12-15-GK	12	15	M20	1.5	M6	1	25.4	33	10	10	8.5	22	30	12	4	11.5 / 40	10400	PXCS-20 - 22-**	158
PLXS-16-20-GK	16	20	M24	2	M8	1.25	31.2	38	12	12	11.5	27	36	15	5	13 / 54	18600	-	260