



- **JIS規格を上回る高品質。**
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプリー」)を上回る最高品質のプリーです。外周での不釣合い許容値はプリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。



● 外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

* ()内はJIS B 1854 - 1987の数値です。

D-5 JIS Vプーリー - D・DX適用

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ db	l	s2	s3	リム w	h ⁺² ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
210-D-5	210	229	100	35	56U	—	115	46	35	196	32	0.203	32.9
235-D-5	235	254	110	35	56U	—	115	46	35	196	32	0.312	41
260-D-5	260	279	125	35	56U	—	115	46	35	196	32	0.461	49.8
285-D-5	285	304	71	35	50U	125	115	40.5	—	196	32	0.465	38.6
315-D-5	315	334	80	45	40U	140	140	56	—	196	35	0.743	52.6
335-D-5	335	354	80	45	40U	140	140	56	—	196	35	0.87	53.3
355-D-5	355	374	80	45	40U	140	140	56	—	196	35	1.06	57
375-D-5	375	394	80	45	40U	140	140	56	—	196	35	1.27	60.8
400-D-5	400	419	90	45	40Y	160	170	26	—	196	35	1.47	67
425-D-5	425	444	90	45	40Y	160	170	26	—	196	35	1.77	70.4
450-D-5	450	469	90	45	40Y	160	170	26	—	196	35	2.12	73.9
475-D-5	475	494	90	45	40Y	160	170	26	—	196	35	2.51	77.4
500-D-5	500	519	90	45	40Y	160	170	26	—	196	35	2.94	80.8
560-D-5	560	579	90	45	40Y	160	170	26	—	196	35	4.17	89
590-D-5	590	609	85	45	50Y	150	138	29	—	196	33	4.6	84.1
630-D-5	630	649	100	55	40Y	180	170	26	—	196	35	6.12	106
690-D-5	690	709	90	55	50Y	164	138	29	—	196	33	7.55	100
710-D-5	710	729	100	55	40Y	180	170	26	—	196	35	8.85	117
745-D-5	745	764	95	55	50Y	170	144	26	—	196	33	9.56	110
795-D-5	795	814	110	55	50Y	200	145	25.5	—	196	33	11.8	126
845-D-5	845	864	105	55	50Y	190	160	18	—	196	33	14.3	135
895-D-5	895	914	100	55	50Y	180	120	38	—	196	33	17.5	138

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

500-D-5