


**PSVYS-A インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき**


SUS ステンレス



- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回すと、ピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

**PSVYS-L-A**  
**PSVYS-L-AK**  
左方向へレバーを回すとピンを収納

**PSVYS-R-A**  
**PSVYS-R-AK**  
右方向へレバーを回すとピンを収納



- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。

末尾記号	ロックナット
A	なし*1
AK	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

品番①	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ										
PSVYS-5-M10-L-A	5	6	M10	1	21	10	37.5	19	—	—	9	7 / 20	1820	18
PSVYS-6-M12-L-A	6	8	M12	1.5	26	12	47	26	—	—	10	8 / 18	2620	30
PSVYS-8-M16-L-A	8	10	M16	1.5	32	16	56	30	—	—	13	11 / 29	4660	63
PSVYS-10-M20-L-A	10	12	M20	1.5	37	20	69	37	—	—	15	21 / 57	7280	128
PSVYS-5-M10-R-A	5	6	M10	1	21	10	37.5	19	—	—	9	7 / 20	1820	18
PSVYS-6-M12-R-A	6	8	M12	1.5	26	12	47	26	—	—	10	8 / 18	2620	30
PSVYS-8-M16-R-A	8	10	M16	1.5	32	16	56	30	—	—	13	11 / 29	4660	63
PSVYS-10-M20-R-A	10	12	M20	1.5	37	20	69	37	—	—	15	21 / 57	7280	128

品番①	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	Lb	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ										
PSVYS-5-M10-L-AK	5	6	M10	1	21	10	37.5	19	5	17	9	7 / 20	1820	25
PSVYS-6-M12-L-AK	6	8	M12	1.5	26	12	47	26	6	18	10	8 / 18	2620	40
PSVYS-8-M16-L-AK	8	10	M16	1.5	32	16	56	30	8	24	13	11 / 29	4660	83
PSVYS-10-M20-L-AK	10	12	M20	1.5	37	20	69	37	10	30	15	21 / 57	7280	163
PSVYS-5-M10-R-AK	5	6	M10	1	21	10	37.5	19	5	17	9	7 / 20	1820	25
PSVYS-6-M12-R-AK	6	8	M12	1.5	26	12	47	26	6	18	10	8 / 18	2620	40
PSVYS-8-M16-R-AK	8	10	M16	1.5	32	16	56	30	8	24	13	11 / 29	4660	83
PSVYS-10-M20-R-AK	10	12	M20	1.5	37	20	69	37	10	30	15	21 / 57	7280	163

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PSVYS-6-M12-R-AK**

①

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx  
対応可・別料金

レーザ刻印 → P.xxxx  
対応可・別料金