

JIS V PULLEY JIS Vプーリー

● 1個でも、短納期でお届けします。

鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランスなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。

● 便利な追加工サービスを標準化。

軸穴・キー溝・押しぬじ穴の追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。

● 充実のラインアップ。650サイズ。

A: 146 サイズ、B: 218 サイズ、C: 212 サイズ、D: 74 サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。


● JIS規格を上回る高品質。


材質・加工精度・バランス精度とともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリー」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。



商品規格


商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリー」に準拠しています。



B-4 JIS Vプーリー - B・BX適用

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h+2		
80-B-4	80	91	35	—	41U	—	50	—	32	82	20	0.00202	2.27
90-B-4	90	101	40	—	41U	—	50	—	32	82	20	0.00316	2.82
100-B-4	100	111	45	—	41U	—	50	—	32	82	20	0.00472	3.44
106-B-4	106	117	45	—	41U	—	50	—	32	82	20	0.00591	3.84
112-B-4	112	123	50	—	41U	—	50	—	32	82	20	0.00729	4.26
118-B-4	118	129	50	—	41U	—	50	—	32	82	20	0.00891	4.69
125-B-4	125	136	56	—	41U	—	50	—	32	82	20.5	0.0112	5.27
132-B-4	132	143	56	—	41U	—	50	—	32	82	20.5	0.0138	5.84
135-B-4	135	146	56	—	41U	—	50	—	32	82	20.5	0.015	6.1
140-B-4	140	151	63	—	41U	—	56	—	26	82	20.5	0.018	6.96
145-B-4	145	156	63	—	41U	—	56	—	26	82	20.5	0.0206	7.45
150-B-4	150	161	71	—	41U	—	56	—	26	82	20.5	0.0235	7.95
155-B-4	155	166	71	—	41U	—	56	—	26	82	20.5	0.0268	8.48
160-B-4	160	171	45	—	50U	80	56	—	13	82	20.5	0.0216	6.05
160-B-4F	160	171	45	—	40U	80	56	—	26	82	20.5	0.0216	6.05
165-B-4	165	176	45	—	50U	80	56	—	13	82	20.5	0.0239	6.24
170-B-4	170	181	50	—	50U	90	63	—	9.5	82	20.5	0.0276	7.24
180-B-4	180	191	50	—	50U	90	63	—	9.5	82	20.5	0.0329	7.61
190-B-4	190	201	55	—	50U	90	63	—	9.5	82	20.5	0.039	8
200-B-4	200	211	55	—	50U	91	63	—	9.5	82	20.5	0.046	8.45
212-B-4	212	223	60	—	50X	100	71	—	5.5	82	20.5	0.0552	9.62
224-B-4	224	235	60	—	50X	100	71	—	5.5	82	21	0.0667	10.2
236-B-4	236	247	60	—	50X	100	71	—	5.5	82	21	0.0786	10.7
250-B-4	250	261	60	—	50X	100	71	—	5.5	82	21	0.0937	11.2
280-B-4	280	291	60	—	50X	100	71	—	5.5	82	21	0.133	12.2

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h+2		
300-B-4	300	311	60	—	50X	100	71	—	5.5	82	21	0.165	13
315-B-4	315	326	60	—	50X	100	71	—	5.5	82	21	0.192	13.5
355-B-4	355	366	60	—	50Y	100	71	—	5.5	82	21	0.286	15.6
375-B-4	375	386	60	—	50Y	100	71	—	5.5	82	21	0.339	16.4
400-B-4	400	411	65	32	50Y	112	71	—	5.5	82	21	0.42	18.5
450-B-4	450	461	65	34	50Y	112	71	—	5.5	82	21	0.612	20.8
500-B-4	500	511	65	34	50Y	112	71	—	5.5	82	21	0.86	23.4
560-B-4	560	571	65	34	50Y	112	71	—	5.5	82	21	1.24	26.5
600-B-4	600	611	65	34	50Y	112	71	—	5.5	82	21	1.53	28.2
630-B-4	630	641	71	38	30Y	125	82	—	—	82	21.5	1.84	32.3
710-B-4	710	721	71	38	30Y	125	82	—	—	82	21.5	2.66	36
750-B-4	750	761	71	38	30Y	125	82	—	—	82	21.5	3.15	37.8
800-B-4	800	811	71	38	30Y	125	82	—	—	82	21.5	3.92	41.6
850-B-4	850	861	71	38	30Y	125	82	—	—	82	21.5	4.72	43.9
900-B-4	900	911	71	38	30Y	125	82	—	—	82	21.5	5.74	47.8
950-B-4	950	961	71	38	30Y	125	82	—	—	82	21.5	6.78	50.3
1000-B-4	1000	1011	71	38	30Y	125	82	—	—	82	21.5	7.91	52.8



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

400-B-4

1

