


SSHS-UC 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用) 特許出願中

スペース SUS ステンレス



● 用途

機器・装置の省スペース化


● 材質・仕上げ



	SSHS-UC
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

- 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。

- ステンレス製の薄板固定用六角穴付き極低頭ボルトです。
- **SSHS-UC** は首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。



- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。




単位: mm

品番	M(並目)		L					D1	L1	B	t	最大締めつけトルク*1 (N・m)	引張破断荷重 (N)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ													
SSHS-M3-UC	M3	0.5	4	5	6			6	1.3	1.5	2	0.39	1300	3.6 - 4.4	10
SSHS-M4-UC	M4	0.7		5	6	8		8	1.5	2	2.5	0.93	1420	8.3 - 10	10
SSHS-M5-UC	M5	0.8			6	8	10	9	1.5	3	3	1.8	3000	7.3 - 12	10
SSHS-M6-UC	M6	1			6	8	10	10	1.5	3	4	4.6	7770	12 - 19	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSHS-M5-8-UC

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカッター	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可