


# JDM ホルダつきマグネット



- おねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。→ P.xxxx
- 2種類の磁石を標準化。

● 材質・仕上げ

	JDM-HF	JDM-ND
磁石	ハードフェライト	ネオジム ニッケルメッキ
ホルダ	スティール 三価クロメート処理	スティール 三価クロメート処理
リング	ナイロン66	ナイロン66
耐熱温度	200°C	80°C

**JDM-HF ハードフェライト**

単位:mm

品番 ◀1	吸着力(N)	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lm	H	質量(g)
<b>JDM-HF-10-M3</b>	4	10 ±0.1	M3	0.5	7	4.5 <sup>+0.2</sup> <sub>0.1</sub>	3
<b>JDM-HF-13-M3</b>	10	13 ±0.1	M3	0.5	7	4.5 <sup>+0.2</sup> <sub>0.1</sub>	5
<b>JDM-HF-16-M3</b>	18	16 ±0.1	M3	0.5	7	4.5 <sup>+0.2</sup> <sub>0.1</sub>	7
<b>JDM-HF-20-M3</b>	30	20 ±0.1	M3	0.5	7	6 <sup>+0.2</sup> <sub>0.1</sub>	15
<b>JDM-HF-25-M4</b>	40	25 ±0.1	M4	0.7	8	7 <sup>+0.3</sup> <sub>0.2</sub>	27
<b>JDM-HF-32-M4</b>	80	32 ±0.1	M4	0.7	8	7 <sup>+0.3</sup> <sub>0.2</sub>	44
<b>JDM-HF-47-M6</b>	180	47 <sup>+0.2</sup> <sub>0.1</sub>	M6	1	8	9 <sup>+0.5</sup> <sub>0.2</sub>	122
<b>JDM-HF-63-M6</b>	350	63 <sup>+0.3</sup> <sub>0.1</sub>	M6	1	15	14 <sup>+0.5</sup> <sub>0.2</sub>	339

**JDM-ND ネオジム**

単位:mm

品番 ◀1	吸着力(N)	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lm	H	質量(g)
<b>JDM-ND-10-M4</b>	25	10 ±0.1	M4	0.7	8	4.5 ±0.1	4
<b>JDM-ND-13-M5</b>	60	13 ±0.1	M5	0.8	8	4.5 ±0.1	6
<b>JDM-ND-16-M6</b>	95	16 ±0.1	M6	1	8	4.5 ±0.1	9
<b>JDM-ND-20-M6</b>	140	20 ±0.1	M6	1	10	6 ±0.1	17
<b>JDM-ND-25-M6</b>	200	25 ±0.1	M6	1	10	7 ±0.2	29
<b>JDM-ND-32-M6</b>	350	32 ±0.1	M6	1	10	7 ±0.2	46

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## JDM-ND-13-M5

◀1