



**SPV-W** 樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット・ワッシャ) **NEW**[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#)

- PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
- 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
- 使用可能温度*1(min./max.): -40°C/150°C
- 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
- 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッティング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

| SPV-N / SPV-W | |
|---------------|------------------------|
| 本体 | PVDF(ポリフルオロ化ビニリデン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 150°C |

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位:mm

| 品番 | 価格/袋*1 (円) | d | D | t | 呼び | 質量(g) | 1袋 入り数 |
|----------|---------------|------|------|-----|----|-------|-----------|
| SPV-3-W | 760 | 3.2 | 7 | 0.5 | 3 | 0.028 | 20 |
| SPV-4-W | 960 | 4.3 | 9 | 0.8 | 4 | 0.071 | 20 |
| SPV-5-W | 1,160 | 5.3 | 10 | 1 | 5 | 0.1 | 20 |
| SPV-6-W | 720 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6 | 0.26 | 10 |
| SPV-8-W | 850 | 8.4 | 17 | 1.6 | 8 | 0.49 | 10 |
| SPV-10-W | 1,050 | 10.5 | 21 | 2 | 10 | 0.93 | 10 |
| SPV-12-W | 1,620 | 13 | 24 | 2.5 | 12 | 0.96 | 10 |

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。➡ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPV-4-W

1

品番を指定し、袋単位でご注文ください。
1個からご注文できます。➡ P.xxxx

1 パラ売り ➡ P.xxxx
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx
対応可・別料金

ねじカット ➡ P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め ➡ P.xxxx
対応不可

脱落防止加工 ➡ P.xxxx
対応不可