


CLSA パワークランパー用近接スイッチ

自動化ソリューション


CLSA-1



CLSA-2

CLSA-3

CLSA-4



● 材質・仕上げ

RoHS

	CLSA
本体	プラスティック
六角穴付きボルト	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)



- 空気圧クランプ式のパワークランパーのクランプアームの位置を検出します。


- クランプアームの状態を本体のLEDに表示します。

LED	点灯条件
緑	電源接続
赤	クランプ
黄	クランプ解除

- CLSAは空気圧クランプ式のパワークランパーに直接ねじで取りつけます。
- 空気圧クランプ式のパワークランパーの側面の両側どちらでも取りつけ可能です。
- CLSA-1のみケーブルがあります。
- プラスティック製の中間プレートと2本の六角穴付きボルトが付属しています。

品番	A	B	H	質量(g)
CLSA-1	42	26	8	20
CLSA-2	57.5	41	16	26
CLSA-3	73	48	16	31
CLSA-4	73	48	16	31


● 使用例




● 仕様

電源電圧	DC10V-30V
出力方式	PNPオープンコレクタ出力
負荷電流	100mA以下
内部電圧降下	2V以下
使用可能温度	0°C~50°C
IP保護等級	IP65

● 回路



● コネクタピン配列



● 関連商品

パワークランパー用近接スイッチに対応するM12・4極ピンのコネクタつきケーブル [USCA-M12-4-*] があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

CLSA-2

1