




# SNCW すりわり付きチーズ小ねじ(純タングステン)

クリーン 耐熱 耐薬品



## ● 材質・仕上げ

	SNCW	RoHS
本体	純タングステン(99.95%以上)	

## ● 物性

	純タングステン	SUS304
比重	19.3	7.93
比熱(J/kg・K)	138	500
電気抵抗率(μΩ・m)	0.054	0.7
熱伝導率(W/(m・K))	174	17
線膨張係数(K <sup>-1</sup> )	$4.36 \times 10^{-6}$	$17.3 \times 10^{-6}$

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。



● 高融点と高い比重、高純度が特長のタングステン製。

● 融点: 3683°C

● 比重は一般的な鋼やステンレス鋼の2倍以上。

● 耐薬品性にもすぐれており、フッ化水素酸にも耐性があります。

● クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

## ● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッティング装置/  
金属表面処理設備/化学プラント

単位:mm

品番①	M(並目)		L②							D1	L1	a	t	引張破断荷重*1(N)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	14	16	20						
<b>SNCW-M3</b>	M3	0.5	6	8	10					5.5	2	0.8	0.85	1500	1.6 - 2.1
<b>SNCW-M4</b>	M4	0.7		8	10	12				7	2.6	1.2	1.1	2600	3.6 - 4.5
<b>SNCW-M5</b>	M5	0.8			10	12	16	20		8.5	3.3	1.2	1.3	4200	7 - 10.7
<b>SNCW-M6</b>	M6	1				12	16	20	25	10	3.9	1.6	1.6	6000	11.8 - 18.7

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SNCW-M4-12**

① ②

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 パラ売り

クリーン洗浄・クリーン梱包

ねじカット

ゆるみ止め

脱落防止加工

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応不可

対応不可

対応不可