



## SHN-GJ / SWA-F-GJ 六角ナット・平座金(異種金属接触腐蝕防止処理)



## ● SHN-GJ



## ● SWA-F-GJ



## ● 材質・仕上げ



## SHN-GJ / SWA-F-GJ

本体

 スティール  
異種金属接触腐蝕防止処理

## ⚠ 使用上の注意

防錆効果は使用条件によって異なります。定期的な点検による腐蝕の確認および交換をお願いします。



- ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕\*1)を防止します。
- 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
- 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
- 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
- 表面処理の密着性が高く、ナット・座金自体の防錆効果にもすぐれています。

\*1: 異種金属が直接接続された箇所で、両金属間に水滴などが付着した際の電池作用によって生じる腐蝕です。ガルバニック腐蝕ともいいます。

## ● 用途

エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に

## SHN-GJ 六角ナット

単位: mm

| 品番 ①       | M(並目) |      | B  | T   | 質量(g) | 1袋入り数 |
|------------|-------|------|----|-----|-------|-------|
|            | ねじの呼び | ピッチ  |    |     |       |       |
| SHN-M5-GJ  | M5    | 0.8  | 8  | 4   | 1.2   | 10    |
| SHN-M6-GJ  | M6    | 1    | 10 | 5   | 2.4   | 10    |
| SHN-M8-GJ  | M8    | 1.25 | 13 | 6.5 | 5.4   | 10    |
| SHN-M10-GJ | M10   | 1.5  | 17 | 8   | 11    | 10    |
| SHN-M12-GJ | M12   | 1.75 | 19 | 10  | 17    | 10    |
| SHN-M16-GJ | M16   | 2    | 24 | 13  | 37    | 10    |

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## SWA-F-GJ 平座金

単位: mm

| 品番 ①                | 呼び | D  | d    | t   | 質量(g) | 1袋入り数 |
|---------------------|----|----|------|-----|-------|-------|
| SWA-5.3-10-1-F-GJ   | 5  | 10 | 5.3  | 1   | 0.4   | 10    |
| SWA-6.5-13-1-F-GJ   | 6  | 13 | 6.5  | 1   | 0.8   | 10    |
| SWA-8.5-18-1.6-F-GJ | 8  | 18 | 8.5  | 1.6 | 2.5   | 10    |
| SWA-10.5-21-2-F-GJ  | 10 | 21 | 10.5 | 2   | 3.7   | 10    |
| SWA-13-24-2.5-F-GJ  | 12 | 24 | 13   | 2.5 | 7.4   | 10    |
| SWA-17-30-3-F-GJ    | 16 | 30 | 17   | 3   | 11    | 10    |

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

## ● 関連商品

異種金属接触腐蝕防止処理六角ボルト「SNH-GJ」があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SHN-M5-GJ



1 バラ売り → P.0000

対応可・別料金

2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000

対応不可

3 ねじカット → P.0000

対応不可

4 ゆるみ止め → P.0000

対応不可

5 脱着防止加工 → P.0000

対応不可