


STANDARD V PULLEY 標準Vプーリー



- 日本で最大の使用実績。1個でも、短納期でお届けします。
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランスなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客様に“便利”をお届けします。
- 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しつぶし穴の追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。

商品規格



● 溝部の寸法

単位:mm

溝の形	外径 d_e (inch)	$\alpha \pm 0.5$ (°)	Lo	W1	h	e	$f \pm 1$
M	3以下	34	8.0	9.65	9	-	8.5
	3を超える3 1/2以下	36		9.75			
	3 1/2を超えるもの	38		9.86			
A	4以下	34	9.2	11.95	12.5	16±0.4	10.0
	4を超える5以下	36		12.12			
	5を超えるもの	38		12.30			
B	6 1/2以下	34	12.5	15.86	15	20±0.4	12.0
	6 1/2を超える8以下	36		16.07			
	8を超えるもの	38		16.29			

● 外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

単位:mm

外径 d_e (inch)	外周の振れの許容値	リム側面の振れの許容値	外径の許容差
5以下	0.2	0.2	±0.6
5を超える6 1/2以下	0.25	0.25	±0.8
6 1/2を超える9以下	0.3	0.3	±0.8
9を超える12以下	0.35	0.35	±0.8
12を超える16以下	0.4	0.4	±1.2
16を超える24以下	0.5	0.5	±1.2

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しつぶし穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しつぶし穴追加工


対応可・別料金

● 関連商品

Vプーリー溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



B-4 標準Vプーリー - B・BX適用



単位:mm

品番 ①	ピッチ円直径 dp	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム			慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀			
4-B-4	90.6	101.6	35	8	21U	63	46	19	57	84	18	0.00318	2.69	
4-B-4F	90.6	101.6	36	8	41U	—	42	—	42	84	18	0.00317	2.63	
4 1/2-B-4	103.3	114.3	35	8	21U	63	46	19	57	84	18	0.00497	3.23	
4 1/2-B-4F	103.3	114.3	44	8	41U	—	42	—	42	84	18	0.00516	3.33	
5-B-4	116	127	38	8	21U	69	48	22	58	84	18	0.00752	3.95	
5-B-4F	116	127	51	8	41U	—	42	—	42	84	18	0.00796	4.11	
5 1/2-B-4	128.7	139.7	38	8	21U	69	48	22	58	84	18	0.00108	4.58	
6-B-4	141.4	152.4	38	8	22U	69	48	22	58	84	18	0.0131	4.43	
6-B-4F	141.4	152.4	38	8	43U	69	46	—	38	84	18	0.013	4.37	
6 1/2-B-4	154.1	165.1	38	8	22U	69	50	22	56	84	18	0.0173	4.92	
7-B-4	166.8	177.8	46	—	50X	82	55	—	14.5	84	21	0.0221	5.69	
8-B-4	192.2	203.2	46	—	50X	82	55	—	14.5	84	21	0.0339	6.38	
9-B-4	217.6	228.6	46	—	50X	82	55	—	14.5	84	21	0.0498	7.08	
10-B-4	243	254	49	—	50X	88	56	—	14	84	21	0.0705	8.1	
11-B-4	268.4	279.4	49	—	50X	88	57	—	13.5	84	21	0.0959	8.88	
12-B-4	293.8	304.8	49	—	50X	88	57	—	13.5	84	21	0.127	9.58	
13-B-4	319.2	330.2	49	—	50X	88	57	—	13.5	84	21	0.163	10.3	
14-B-4	344.6	355.6	52	—	50Y	94	57	—	13.5	84	21	0.21	11.6	
15-B-4	370	381	52	—	50Y	94	58	—	13	84	21	0.267	12.7	
16-B-4	395.4	406.4	52	—	50Y	94	58	—	13	84	21	0.327	13.5	
18-B-4	446.2	457.2	53	—	50Y	95	58	—	13	84	18	0.475	15.2	
20-B-4	497	508	53	—	50Y	95	58	—	13	84	18	0.663	16.9	
22-B-4	547.8	558.8	54	—	50Y	97	62	—	11	84	21	1.14	23.4	
24-B-4	598.6	609.6	57	—	50Y	102	62	—	11	84	21	1.51	25.9	

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するため
のゲージがあります。プーリーのメン
テナンスの際に、ご利用ください。



追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しつねじ穴の

追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しつねじ追加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

20-B-4

①