




SVSL-PN

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/表面硬化処理)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ かじり・焼きつき防止 ◆ 耐熱 ◆ SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

RoHS

	SVSL-PN
本体	SUS316L 表面硬化処理
強度区分	A4-70

⚠ 使用上の注意

一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを
推奨します。

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
- 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- 特殊表面硬化処理の特長は「特殊表面硬化処理ねじのメリット」をご参照ください。

● 用途

かじり・焼きつき防止


真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械

単位:mm

品番	M(並目)		L  					
	ねじの呼び	ピッチ						
SVSL-M3-PN	M3	0.5	6	8	10	12		5.5 3 2.5 1.2 0.64 - 0.81
SVSL-M4-PN	M4	0.7		8	10	12	16 20	7 4 3 1.5 1.5 - 2.3
SVSL-M5-PN	M5	0.8		8	10	12	16 20	8.5 5 4 1.5 2.3 - 3.6
SVSL-M6-PN	M6	1			10	12	16 20 25 30	10 6 5 2 4.4 - 7.3
SVSL-M8-PN	M8	1.25				16	20 25 30 35	13 8 6 2 11 - 18

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは [SVSL-PN] で、キリ穴に溜まつたガスは [SWAS-VF] (→ P. xxxx) で排出します。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSL-M4-12-PN商品記号   商品記号

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

バラ売り → P. xxxx

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

ねじカット → P. xxxx

ゆるみ止め → P. xxxx

脱落防止加工 → P. xxxx

1個から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応可・別料金

対応不可

お問い合わせください