





SVSS-AG 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ かじり・焼きつき防止 ◆ 電気伝導性 ◆ SUS ステンレス



● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSS-AG** で、キリ穴に溜まつたガスは **SWAS-VF** (→ P.xxxx) で排出します。



● ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まつたガスを排出しやすくなり、真空装置の真空引きをサポートします。

● 銀メッキ処理。ねじの潤滑性および電気伝導性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止および電子部品の伝導部分に適しています。

● 電気抵抗率

銀: $1.6 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ (金: $2.3 \mu\Omega \cdot \text{cm}$)

*銀の素材の値です。

● クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.xxxx

● 用途

かじり・焼きつき防止

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡



● 材質・仕上げ

	SVSS-AG
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 銀メッキ
強度区分	A2-70

単位:mm

品番	M(並目) ねじの呼び ①		L ②									D1	L1	B	d	質量(g)	
	ねじの呼び	ピッチ		6	8	10	12	16	20	25	30	35	13	8	6	5	
SVSS-M3-AG	M3	0.5	6	8	10	12	16						5.5	3	2.5	1.2	0.71 - 1.2
SVSS-M4-AG	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25				7	4	3	1.5	1.5 - 3.2
SVSS-M5-AG	M5	0.8	6	8	10	12	16	20	25				8.5	5	4	1.5	2.2 - 4.8
SVSS-M6-AG	M6	1		8	10	12	16	20	25	30			10	6	5	2	4.3 - 8.3
SVSS-M8-AG	M8	1.25				12	16	20	25	30	35	13	8	6	2	11 - 19	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSS-M5-20-AG

商品記号 ① ② 商品記号

同一サイズを複数ご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

バラ売り → P.xxxx

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ねじカット → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

脱落防止加工 → P.xxxx

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応不可

対応不可

対応不可