


**SVSM** モリブデン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ 耐熱



● 材質・仕上げ

**SVSM**

本体 純モリブデン

● 機械的性質

	純モリブデン	SUS304
引張強さ(N/mm ²)	515	520以上
0.2%耐力(N/mm ²)	380	205以上
伸び(%)	15	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	純モリブデン	SUS304
比重	10.2	7.93
継弾性係数(GPa)	327	193
電気抵抗率(μΩ・m)	0.058	0.7
熱伝導率(W/(m・K))	142	17
線膨張係数(K ⁻¹)	5.1×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● モリブデン六角穴付きボルト[SNSM]のガス抜き穴つきタイプ。

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 融点: 2623°C。すぐれた耐熱性。
- 高温環境下での真空引きのサポートに。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/スパッタリング装置/高温炉

⚠ 使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600°C以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

品番	M(並目)		L									D1	L1	B	d max.	質量(g)	単位:mm
	ねじの呼び	ピッチ															
SVSM-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.5	3	2.5	1.2	0.93 - 1.8	
SVSM-M4	M4	0.7		8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.5	2.2 - 4.1	
SVSM-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25			8.5	5	4	1.5	3.5 - 6.3	
SVSM-M6	M6	1				12	16	20	25	30		10	6	5	2	6.6 - 11	
SVSM-M8	M8	1.25					16	20	25	30	35	13	8	6	2	16 - 25	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSM-M5 - 16

1 2

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 パラ売り→ P.xxxx

クリーン洗浄・クリーン梱包→ P.xxxx

ねじカット→ P.xxxx

ゆるみ止め→ P.xxxx

脱落防止加工→ P.xxxx

1本から注文できるため対象外

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応可・別料金

対応不可

お問い合わせください