



VK ハブつき 単位: mm

品番	溝形状	Dp	De	最大軸孔径	ハブ				W	質量 (kg)	1箱入数
					Db	Db2	L	s1			
VK 4 ½-A-1	A1	108	117	20	40	34	30	11	19	0.58	30
VK 5-A-1	A1	121	130	20	40	34	30	11	19	0.63	20
VK 5 ½-A-1	A1	129	138	20	40	34	30	11	19	0.66	20
VK 6-A-1	A1	146	155	26	48	43	30	11	19	0.86	20
VK 6 ½-A-1	A1	156	165	26	48	43	30	11	19	0.9	20
VK 7-A-1	A1	167	176	26	48	43	30	11	19	0.95	20
VK 8-A-1	A1	196	205	26	48	43	30	11	19	1.1	20
VK 9-A-1	A1	220	229	26	48	43	30	11	19	1.23	10
VK10-A-1	A1	246	255	30	55	50	30	11	19	1.5	10
VK11-A-1	A1	271	280	30	55	50	30	11	19	1.66	10
VK12-A-1	A1	296	305	30	55	50	30	11	19	1.83	10
VK 4 ½-B-1	B1	102	113	20	40	34	30	7	23	0.6	30
VK 5-B-1	B1	115	126	20	40	34	30	7	23	0.65	20
VK 5 ½-B-1	B1	128	139	20	40	34	30	7	23	0.7	20
VK 6-B-1	B1	141	152	26	48	43	30	7	23	0.89	20
VK 6 ½-B-1	B1	156	167	26	48	43	30	7	23	0.96	20
VK 7-B-1	B1	166	177	26	48	43	30	7	23	1.01	20
VK 8-B-1	B1	194	205	30	55	50	30	7	23	1.27	20
VK 9-B-1	B1	220	231	30	55	50	30	7	23	1.43	10
VK10-B-1	B1	244	255	30	55	50	30	7	23	1.58	10
VK12-B-1	B1	295	306	30	55	50	30	7	23	1.94	10

追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日出荷。



軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

- 回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。
- プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。
- 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。

● 材質・仕上げ

	VK / VK-WOH
ディスク	SPCC 電着塗装 (NBKブルー)
ハブ	FC200 電着塗装 (NBKブルー)
ボルト	10B22M



● 溝部の寸法

溝形状	Dp	α (°)	w1	h
A	120以下	36±1	12.2	12
	120を超えるもの	38±1	12.3	
B	150以下	36±1	16.1	15
	150を超えるもの	38±1	16.2	

単位: mm

● A形プーリーにはM形ベルトも使用できます。この場合のピッチ径は次式により求めてください。

M形ピッチ径=A形ピッチ径 (Dp) - 3.6 (mm)

VK-WOH ハブなし

品番	溝形状	Dp	De	Db2	P.C.D.	A	W	質量 (kg)	1箱入数
VK 4 ½-A-1-WOH	A1	108	117	34	53	8.5	19	0.29	30
VK 5-A-1-WOH	A1	121	130	34	53	8.5	19	0.34	20
VK 5 ½-A-1-WOH	A1	129	138	34	53	8.5	19	0.37	20
VK 6-A-1-WOH	A1	146	155	43	62	8.5	19	0.44	20
VK 6 ½-A-1-WOH	A1	156	165	43	62	8.5	19	0.48	20
VK 7-A-1-WOH	A1	167	176	43	62	8.5	19	0.58	20
VK 8-A-1-WOH	A1	196	205	43	62	8.5	19	0.68	20
VK 9-A-1-WOH	A1	220	229	43	62	8.5	19	0.81	10
VK10-A-1-WOH	A1	246	255	50	69	8.5	19	0.96	10
VK11-A-1-WOH	A1	271	280	50	69	8.5	19	1.12	10
VK12-A-1-WOH	A1	296	305	50	69	8.5	19	1.29	10
VK 4 ½-B-1-WOH	B1	102	113	34	53	8.5	23	0.31	30
VK 5-B-1-WOH	B1	115	126	34	53	8.5	23	0.36	20
VK 5 ½-B-1-WOH	B1	128	139	34	53	8.5	23	0.41	20
VK 6-B-1-WOH	B1	141	152	43	62	8.5	23	0.47	20
VK 6 ½-B-1-WOH	B1	156	167	43	62	8.5	23	0.54	20
VK 7-B-1-WOH	B1	166	177	43	62	8.5	23	0.59	20
VK 8-B-1-WOH	B1	194	205	50	69	8.5	23	0.85	20
VK 9-B-1-WOH	B1	220	231	50	69	8.5	23	0.89	10
VK10-B-1-WOH	B1	244	255	50	69	8.5	23	1.04	10
VK12-B-1-WOH	B1	295	306	50	69	8.5	23	1.4	10

単位: mm

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

VK12-A-1

