

ISOMEC® SP PULLEY イソメック®SPプーリー

● 1個でも、短納期でお届けします。

鑄造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランスなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。

● イソメックブッシングシステムを採用しています。

シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

● 国際規格のVプーリーです。

イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183 - 1995*1「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリー」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、イソメックブッシングとともに国際的に互換性があります。なお、**SP8V**はJIS B 1855 - 1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。

*1: Belt drives—Classical and narrow V-belts—Grooved pulleys (system based on datum width)

● 一般用Vベルトあるいは細幅Vベルトのいずれもが使用できます。

イソメックSPプーリーは、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)および細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX、8V)あるいはSPベルト(SPZ・SPA・SPB)のいずれもが使用できる汎用性を備えています。

● 充実のラインアップ。595サイズ。

SPZ: 143サイズ、SPA: 73サイズ、SPB: 209サイズ、SPC: 113サイズ、SP8V: 57サイズ。全595サイズの充実のラインアップです。

● 高いバランス精度を保証しています。

イソメックSPプーリーは外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスマシンによりバランス調整を行っています。

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。




● 14倍にもなるレンチの力

取り付けは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…

取り付けの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー—ブッシング—シャフトが強く締結されます。

取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー—ブッシング—シャフトは簡単に分離します。




商品規格

イソメックSPプーリーの商品規格は、**SPZ** **SPA** **SPB** **SPC** についてはISO 4183 - 1995*1に準拠しており、一般用Vベルト(M・A・AX・B・BX・C・CX)または細幅Vベルト(3V・3VX・5V・5VX)のいずれもが使用できる汎用性をそなえています。

また、**SP8V**についてはJIS B 1855 - 1991に準拠しており、使用ベルトは細幅Vベルトの8Vです。

*1: **SPC**はISO 4183 - 1995のC形に準拠。



● 溝部の寸法

単位: mm

溝の形	データ径*2 d_d	$\alpha \pm 0.5$ (°)	w_d	w_1	b	h	e	f	使用ベルト*3		
									一般用Vベルト JIS K 6323 ISO 4183	細幅Vベルト JIS K 6368	SPベルト ISO 4183
SPZ	80以下 80を超えるもの	34 38	8.5	9.72 ± 0.1 9.88 ± 0.1	$2.0^{+0.2}_0$	9	12 ± 0.3	8	M*4	3V・3VX	SPZ
SPA	118以下 118を超えるもの	34 38	11	12.68 ± 0.1 12.89 ± 0.1	$2.75^{+0.2}_0$	11	15 ± 0.3	10	A・AX	—	SPA
SPB	190以下 190を超えるもの	34 38	14	16.14 ± 0.1 16.41 ± 0.1	$3.5^{+0.2}_0$	14	19 ± 0.4	12.5	B・BX	5V・5VX	SPB
SPC	315以下 315を超えるもの	34 38	19	21.94 ± 0.1 22.31 ± 0.1	$4.8^{+0.2}_0$	14.3	25.5 ± 0.4	17	C・CX	—	—
SP8V	400以下 400を超え560以下 560を超えるもの	38 40 42	25.4	25.74 ± 0.13 25.76 ± 0.13 25.78 ± 0.13	0.5	$25^{+0.5}_0$	28.6 ± 0.4	(19)	—	8V	—

*2: **SP8V**は呼び外径 d_n 。

*3: 多本結合ベルトはA・B・Cおよび**SPZ** **SPA** **SPB**のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

*4: MはJIS K 6323の呼称であり、ISO 4183ではZの呼称です。

● 外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

単位: mm

データ径*5 d_d	外周の振れの許容値	リム側面の振れの許容値	外径の許容差
125以下	0.15	0.15	± 0.4
125を超え 315以下	0.2	0.2	± 0.6
315を超え 710以下	0.3	0.3	± 0.9
710を超え 1000以下	0.4	0.4	± 1.2
1000を超え 1250以下	0.5	0.5	± 1.5

*5: SP8Vは呼び外径 d_n 。

● バランス


外周での不釣り合い質量は、1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械—剛性ロータの釣り合い良さ」のG16に相当します。

● 材質・仕上げ



	イソメックSPプーリー
本体	FC200以上 塗装(NBKブルー)

SPZ-2 イソメック[®]SPプーリー - M・3V・3VX適用



品番	データ径 d _d	外径 d _e	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺² ₀		
SPZ67-2	67	71	1108	28(25)	41UR	—	22	—	6	28	15	0.000285	0.39
SPZ71-2	71	75	1108	28(25)	41UR	—	22	—	6	28	15	0.000362	0.46
SPZ75-2	75	79	1210	32(28)	31U	—	28	—	—	28	—	0.000424	0.45
SPZ80-2	80	84	1210	32(28)	31U	—	28	—	—	28	—	0.000582	0.57
SPZ85-2	85	89	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.000685	0.55
SPZ90-2	90	94	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.000919	0.68
SPZ95-2	95	99	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.0012	0.83
SPZ100-2	100	104	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.00153	0.98
SPZ106-2	106	110	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.002	1.17
SPZ112-2	112	116	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.00256	1.38
SPZ118-2	118	122	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.00322	1.59
SPZ125-2	125	129	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.00413	1.86
SPZ132-2	132	136	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.00522	2.14
SPZ140-2	140	144	1610	42(38)	31U	—	28	—	—	28	—	0.00671	2.49
SPZ150-2	150	154	2012	50(48)	11U	105	32	4	—	28	—	0.00903	2.85
SPZ160-2	160	164	2012	50(48)	11U	105	32	4	—	28	—	0.0118	3.34
SPZ170-2	170	174	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.0108	2.76
SPZ180-2	180	184	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.013	2.97
SPZ190-2	190	194	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.0154	3.19
SPZ200-2	200	204	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.0183	3.42
SPZ212-2	212	216	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.0222	3.71
SPZ224-2	224	228	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.0269	4.01
SPZ236-2	236	240	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.0321	4.32
SPZ250-2	250	254	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.0394	4.71
SPZ280-2	280	284	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.059	5.59
SPZ300-2	300	304	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.0756	6.23
SPZ315-2	315	319	2012	50(48)	10U	105	32	4	—	28	15.5	0.0902	6.73
SPZ355-2	355	359	2012	50(48)	10Y	105	32	4	—	28	15.5	0.105	6.26

*1： 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2： プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3： プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZ SPA SPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																			
	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45
1108	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	△							
1210			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	△					
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	
2012							○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△

* キー溝の種類を選択できます。

●： N 新JIS平行キー溝および Q 旧JIS平行キー溝から選択できます。

○： N 新JIS平行キー溝のみ。

△： N シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPZ 140-2 (プーリー本体)

1

1610-28-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。

使用Vベルトとデータム径について

イソメックSPプーリーは、一般用Vベルト・細幅Vベルト・SPベルトのいずれもが使用できます。このことは使用Vベルトの種類表に示すそれぞれのVベルトの断面図からあきらかです。

一般用Vベルト・細幅Vベルト・SPベルトには、サイズ・伝動動力など、それぞれの特長があります。これらのどのベルトを採用するかは、設計条件やスペース・コストなどの諸条件を総合して選択してください。

イソメックSPプーリー (SPZ・SPA・SPB・SPC) の呼び径はISO 4183-1995に規定するデータム径であり、これを回転比の計算に使用することで、一般用Vベルト・細幅Vベルトのいずれを使用する場合でも、実測値により近く、より正確な回転比が得られます。

● ローエッジコグおよびノッチドベルトについて

一般用Vベルトおよび細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ (M・A・B・C、3V・5V・8V) のほかにローエッジコグタイプ (AX・BX・CX、3VX・5VX) およびラップドノッチドタイプ (A・B・C・D、3V・5V・8V) があり、それぞれ使用上の互換性があります。

ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。

ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み (ノッチ) を入れたベルトです。

屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力 (屈曲による動力損失) が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径をより小さくすることができるなどの特長があります。



ローエッジコグタイプ



ラップドタイプ



ラップドノッチドタイプ

● 使用Vベルトの種類 (原寸)

単位: mm

SPプーリー 使用Vベルト	SPZ	SPA	SPB	SPC	SP8V
一般用Vベルト (JIS K 6323 および ISO 4183)					—
細幅Vベルト (JIS K 6368)		—		—	
		—		—	—
SPベルト (ISO 4183)				—	—

*1: ISO 4183ではZの呼称です。

●多本結合ベルトはA・B・Cおよび**SPZ** **SPA** **SPB**のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。